




ACESSÓRIOS PARA COLETORES DE INOX E LATÃO

Estrutura dos componentes:

Tecnopolímero com excelente resistência à temperatura, pressão e deformação, com dilatação mínima face a variações térmicas.

Componentes transparentes:

PA12.

O-ring:

EPDM Peroxídico 70 Sh


Mola e pino da válvula:

Aço inoxidável



ACESSÓRIOS PARA COLETORES DE INOX E LATÃO

Caudalímetro no coletor de abastecimento



Caudalímetro			
REFERÊNCIA	A	L	Caudal
ITRGMD026FLM	1/2"	103	0-2,6 l/min
ITRGMD04FLM	1/2"	103	0-4 l/min
ITRGMD05FLM	1/2"	103	0-5 l/min

Diâmetro exterior da barra: 41mm
Artigo a ser combinado com a Ref. NNIDM1/2-3/4 ou equivalente

Acessórios para caudalímetro



Chave de ajuste	
REFERÊNCIA	COR
UT30	preto
UT30/001	vermelho



Anel memória	
REFERÊNCIA	COR
RTRGMD-MEM-A	vermelho

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

FICHA TÉCNICA

Caudalímetro para Coletor de Abastecimento de 2,6L/min REFERÊNCIA: ITRGMD026FLM

DESEMPENHO	
Fluidos permitidos	água, soluções de glicol
% máxima de glicol	50%
Temperatura de funcionamento	5÷55 °C
Temperatura máxima	90 °C a 3 bar
Pressão de funcionamento	0÷6 bar
Pressão máxima	10 bar
Pressão de rutura	> 22 bar à temperatura ambiente > 15 bar a 50 °C
Caudal	0÷2,6 l/min
Percentagem de divergência	+ 15%
Binário máximo para ajuste de caudal	1 N•m por favor use a chave apropriada
Binário máximo para fixação do caudalímetro do coletor	Max. 5 N•m
Cola aconselhada para fixação do caudalímetro	Loctite 5331

COEFICIENTE DE CAUDAL KV	
Coefficiente de caudal kv com o caudalímetro totalmente aberto	0,22
Coefficiente de caudal kv com o caudalímetro a 2,6 l/min	0,15
Coefficiente de caudal kv com o caudalímetro a 2 l/min	0,12
Coefficiente de caudal kv com o caudalímetro a 1,5 l/min	0,09
Coefficiente de caudal kv com o caudalímetro a 1 l/min	0,06
Coefficiente de caudal kv com o caudalímetro a 0,5 l/min	0,03

MATERIAIS	
PA12 / FG30% / PA12	AISI
PA6,6 FG30%	EPDM Peroxidico
POM	PPS

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.



FICHA TÉCNICA

Caudalímetro para Coletor de Abastecimento de 4L/min
REFERÊNCIA: ITRGMD04FLM

DESEMPENHO	
Fluidos permitidos	água, soluções de glicol
% máxima de glicol	50%
Temperatura de funcionamento	5÷55 °C
Temperatura máxima	90 °C a 3 bar
Pressão de funcionamento	0÷6 bar
Pressão máxima	10 bar
Pressão de rutura	> 22 bar à temperatura ambiente > 15 bar a 50 °C
Caudal	0÷4 l/min
Percentagem de divergência	+ 15%
Binário máximo para ajuste de caudal	1 N•m por favor use a chave apropriada
Binário máximo para fixação do caudalímetro do coletor	Max 5 N•m
Cola aconselhada para fixação do caudalímetro	Loctite 5331

COEFICIENTE DE CAUDAL KV	
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro totalmente aberto	0,78
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro a 4 l/min	0,24
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro a 3 l/min	0,18
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro a 2 l/min	0,12
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro a 1 l/min	0,06

MATERIAIS	
PA12 / FG30% / PA12	AISI
PA6,6 FG30%	EPDM Peroxidico
POM	PPS

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

FICHA TÉCNICA

Caudalímetro para Coletor de Abastecimento de 5L/min
REFERÊNCIA: ITRGMD05FLM


DESEMPENHO	
Fluidos permitidos	água, soluções de glicol
% máxima de glicol	50%
Temperatura de funcionamento	5÷55 °C
Temperatura máxima	90 °C a 3 bar
Pressão de funcionamento	0÷6 bar
Pressão máxima	10 bar
Pressão de rutura	> 22 bar à temperatura ambiente > 15 bar a 50 °C
Caudal	0÷5 l/min
Percentagem de divergência	+ 15%
Binário máximo para ajuste de caudal	1 N•m por favor use a chave apropriada
Binário máximo para fixação do caudalímetro do coletor	Max 5 N•m
Cola aconselhada para fixação do caudalímetro	Loctite 5331

COEFICIENTE DE CAUDAL KV	
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro totalmente aberto	0,78
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro a 5 l/min	0,30
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro a 4 l/min	0,24
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro a 3 l/min	0,18
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro a 2 l/min	0,12
Coeficiente de caudal kv com o caudalímetro a 1 l/min	0,06

MATERIAIS	
PA12 / FG30% / PA12	AISI
PA6,6 FG30%	EPDM Peroxidico
POM	PPS

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.






ACESSÓRIOS PARA COLETORES DE INOX E LATÃO

Válvula M30x1,5

Válvula			
REFERÊNCIA	A	A1	L
RTEV-OR	M30x1.5	1/2"	61.5

Diâmetro exterior da barra: 41mm
 Artigo a ser combinado com a Ref. NNIDM1/2-3/4 ou equivalente



Acessórios para Válvula

Botão de ajuste para válvula		
REFERÊNCIA	A	COR
QTEV-PB	M30x1.5	vermelho
QTEV-PB/001	M30x1.5	azul
QTEV-PB/002	M30x1.5	cinzento
QTEV-PB/003	M30x1.5	laranja
QTEV-PB/004	M30x1.5	preto

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

FICHA TÉCNICA

VÁLVULA PARA COLETOR REFERÊNCIA: RTEV-OR

DESEMPENHO	
Fluidos permitidos	água, soluções de glicol
% Máxima de glicol	50%
Pressão máxima	10 bar
Pressão de funcionamento	0 + 6 bar
Pressão de rutura	> 22 bar à temperatura ambiente > 15 Bar a 50 °c
Temperatura normal de funcionamento	55 ÷ 55 °c
Temperatura máxima	90 °c a 3 bar
Diâmetro externo da barra	ø 40,7 mm
Veio do pino	3,8 mm
Coefficiente de caudal kv	1,92
Binário máximo para fixação do caudalímetro do coletor	max 5 n•m
Cola aconselhada para fixação do caudalímetro	loctite 5331

MATERIAIS	
AISI / PA6,6 FG30% / EPDM Peroxidico	



Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

ACESSÓRIOS PARA COLETORES DE INOX E LATÃO

Acessórios



Termómetro de cristais líquidos

REFERÊNCIA	L	A	ESCALA
NTER77x08-05-55	107	8	2 - 50 °C

Redução M1/2" para M3/4" em latão


REFERÊNCIA	A	B
NNIDM1/2-3/4	1/2"	3/4"

Desenho técnico detalhado disponível a pedido
Artigo a ser combinado com o caudalímetro e a válvula



Válvula/torneira de carga/descarga


REFERÊNCIA	A	B	C	L
RTCATM1/2-3/4	1/2"	3/4"	3/4"	63



Ligação de plástico roscado M1/2" para união rápida

REFERÊNCIA	A
IIPU25M1/2-FL	1/2"

Artigo a ser combinado com o caudalímetro e a válvula



Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

ACESSÓRIOS PARA COLETORES DE INOX E LATÃO

Braçadeiras ajustáveis para coletores de inox (par)

Braçadeiras reguláveis escalonadas para coletor de inox (par)

REFERÊNCIA	A	H	L
GTE1-ST-TL-X2R1	210	75	273

Distância entre eixos da bomba: 180mm

Braçadeiras ajustáveis para coletor de latão (par)

REFERÊNCIA	A	H	L
GTE1-ST-TLA2MTR	210	75	273

Distância entre eixos da bomba: 180mm

Braçadeiras ajustáveis para coletor de inox (par)

REFERÊNCIA	A	H	L
GTE1-ST-TL3ORA	200	79	310
GTE1-ST-TL3ORA2	200	79	310

Distância entre eixos da bomba: 180mm

Braçadeiras reguláveis escalonadas para coletor de latão (par)

REFERÊNCIA	A	H	L
GTE1-ST-TL1/ORO2	200	98	310
GTE1-ST-TL1/ROA2	200	98	310

Distância entre eixos da bomba: 180mm

Etiquetas

REFERÊNCIA	L	H	COR
NET-TE/002	55	230	vermelho
NET-TE/003	55	230	azul

Ligação plástica em T para coletores de latão e inox

REFERÊNCIA	A	B
RORO3V-SM-C3/4T	1"	3/4"


Com termómetro, purgador manual e sistema de carga/descarga

Ligação plástica em T para coletores de latão e inox

REFERÊNCIA	A	B
RORO3V-SA-C3/4T	1"	3/4"

Com termómetro, purgador manual e sistema de carga/descarga

Abastecimento	Abastecimento
Retorno	Retorno
Banho 3	Banho 3
Banho 2	Banho 2
Banho 1	Banho 1
Cozinha 2	Cozinha 2
Cozinha 1	Cozinha 1
Quarto 3	Quarto 3
Quarto 2	Quarto 2
Quarto 1	Quarto 1
Q. crianças 3	Q. crianças 3
Q. crianças 2	Q. crianças 2
Q. crianças 1	Q. crianças 1
Hall 2	Hall 2
Hall 1	Hall 1
Garagem	Garagem
Sala de Estar 4	Sala de Estar 4
Sala de Estar 3	Sala de Estar 3
Sala de Estar 2	Sala de Estar 2
Sala de Estar 1	Sala de Estar 1
Sala de Jantar3	Sala de Jantar3
Sala de Jantar2	Sala de Jantar2
Sala de Jantar1	Sala de Jantar1



Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.